



Warunki techniczne:

Ureterorenoskop typ kompaktowy 1 zestaw:

- kąt patrzenia ureterorenoskopu 6°,
- długość 43 cm,
- okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcza ureterorenoskopu,
- rozmiar płaszcza ureterorenoskopu w odcinku dystalnym 8 Fr., z końcówką dystalną o rozmiarze 7 Fr. umożliwiającą atraumatyczne wprowadzenie ureterorenoskopu,
- jedno łagodne przejście powiększające obwód płaszcza do rozmiaru 12 Fr.,
- kanał roboczy osiowy o rozmiarze 5 Fr.,
- wyposażony w 2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w wymienny zawór do precyzyjnej regulacji przepływu,
- wejście kanału roboczego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych,
- wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale i oraz gdy jest poza kanałem roboczym,
- w pełni autoklawowalny,
- umieszczona na ureterorenoskopie słowna informacja potwierdzająca autoklawowalność.
- zestaw z dedykowanym koszem

